

**CC.T 060204, Soort: CA025P**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

CC.T 060204 CA025P Soort: CA025P  
Spaanbreker: HQ  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Spaanbreker	HQ
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Tolerantie	M

Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA025P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien