

**CC.T 09T304, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CA025P Soort: CA025P

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	CA025P
Tolerantie	M
Coating	gecoat

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Spaanbreker	GK
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien