

**CCMT 120408, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 120408 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: GK
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Soort	CA025P
Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408

Snedeccondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Spaanbreker	GK
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien