

**CCMT 120404, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 120404 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: GK
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	GK
Aantal wisselingen/snijkant	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404

Soort	CA025P
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien