


CCMT 120412, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 120412 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: GK
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	GK
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Soort	CA025P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 120412
Snedecondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien