


VBMT 160404, Soort: CA025P

Bestelgegevens

Bestelnummer	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 160404 CA025P Soort: CA025P
 Spaanbreker: HQ
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Aantal wisselingen/snikanten	2
Spaanbreker	HQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Snedecndities	licht onderbroken

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Soort	CA025P
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien