

**DCMT 070208, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMT 070208 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: GK
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT070208
Soort	CA025P
Hoekradius	0,8 mm

Spaanbreker	GK
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien