

**VBMT 110308, Soort: CA025P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 110308 CA025P Soort: CA025P
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA025P
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	HQ
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	VBMT 110308
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien