


**DC.T 070202, Soort: PDL010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 070202 PDL010 Soort: PDL010
Spaanbreker: AP
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 400 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkant	2
ISO-code wisselplaat	DCGT070202
Spaanbreker	AP
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Tolerantie	G
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	N
Snijmateriaal	HM
Soort	PDL010
Producttype	Wisselplaat voor het draaien