


**CC.T 060204, Soort: PDL010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 060204 PDL010 Soort: PDL010
Spaanbreker: AP
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 400 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Hoofdtoepassing	N
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Soort	PDL010
Tolerantie	G
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	AP
Producttype	Wisselplaat voor het draaien