


**CC.T 09T304, Soort: PDL010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260097 PDL010
GTIN	4960664882472
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 PDL010 Soort: PDL010
Spaanbreker: AP
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 400 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snikanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Spaanbreker	AP
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	G
Coating	gecoat

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	N
Soort	PDL010
Producttype	Wisselplaat voor het draaien