

**DC.T 11T302, Soort: PDL010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCGT11T302
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Tolerantie	G
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Coating	gecoat
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 400 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	AP
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Soort	PDL010
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het draaien