

**TNMG 160408, Soort: PDL010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 PDL010 Soort: PDL010
Spaanbreker: AH
Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Soort	PDL010
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Spaanbreker	AH
Hoekradius	0,8 mm

Hoofdtoepassing	N
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snedeccondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien