

**DC.T 11T304, Soort: PDL010****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260386 PDL010 |
| GTIN | 4960664882526 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

DC.T 11T304 PDL010 Soort: PDL010
Spaanbreker: AP
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 400 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|------------|
| ISO-code wisselplaat | DCGT11T304 |
| Coating | gecoat |
| Hoofdtoepassing | N |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijdiepte a_p | 0,1 - 1 mm |
| Tolerantie | G |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 400 m/min |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Voeding f | 0,05 - 0,25 mm/omw, |
| Spaanbreker | AP |
| Snijmateriaal | HM |
| Soort | PDL010 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |