

Garant

GARANT Softcut® HSI smalle steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
125/12mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214857 125/12
GTIN	4045197553492
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie. Uiterst stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen. Wisselplaatfixatie via speciale, voor afbreken zeer ongevoelige schroef.

Toepassing:

Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Braamvrij frezen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Bij $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p,max}$ tot 6 mm reduceren.

voor exacte 90°-hoeken $a_p = 8$ mm kiezen.

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	40 mm
----------------	-------

Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Snijkant- $\varnothing D_c$	125 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 1205..
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Aantal snijkanten Z	12
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 5IP	674252 5IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219833