

metabo**Tafelslijpmachine 400 V, Type: DSD200P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:**

Tafelslijpmachine voor slijpen, afbramen en bij het gebruik van een staaldraadborstel ook voor het ontroesten van staal en metalen. De geïntegreerde LED-lamp verlicht het werkgebied optimaal. Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.

- **Werkstuksteunen verstelbaar zonder gereedschap.**
- **Tafelslijpmachine met bijzonder hoog draaimoment met draaistroommotor is geschikt voor hoge belastingen.**
- **Dubbelzijdige afzuigaansluiting, geschikt voor gangbare aansluitmoffen.**
- **Grote, kantelbare gereedschapssteun met praktische V-groef voor het slijpen van lasnaalden.**
- **Voor het slijpen, afbramen en ontroesten van staal en metalen.**
- **Geschikt voor het gebruik van ronde borstels van staaldraad voor het verwijderen van roest.**
- **Geïntegreerde LED-lamp voor optimale verlichting van het werkgebied.**
- **Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor.**
- **Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.**
- **Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbreking.**

Levering:

Inclusief normaal-korund-schuurschijven 36 P en 60 N, vonkwerende schermen, werkstuksteun en zeskantsleutel.

Opmerking:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.

Technische beschrijving

Wattage	750 W
Slijpsteenboring-Ø H	32 mm
Gewicht	17,8 kg
Slijpsteenbreedte T	25 mm
Maximaal toerental	2980 min ⁻¹
Fabrikantnummer	DSD 200 Plus
Slijpsteen-Ø D	200 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Kabellengte	1,8 m
Nominaal vermogen	400 V
Producttype	Tafelslijpmachine