



## Haakse slijper GWS, Type: 17125SINOX



### Bestelgegevens

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer  | 077109 17125SINOX |
| GTIN          | 4059952576619     |
| Artikelklasse | 03C               |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

1700 W motor met toerentalelektronica, bijvoorbeeld ideaal voor de **bewerking van edelstaal**. Uitstekende, ergonomische handgreep: Uitstekende ergonomie dankzij een versmalde handgreep.

Hoge gebruikersbescherming & controle: KickBackControl, zachte aanloop, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, trillingsdemping en toerentalkeuze.

#### Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

### Technische beschrijving

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Maximale schijf-Ø  | 125 mm                                |
| Verpakking         | Karton                                |
| Bijzonderheid      | KickBack Control, herstartbeveiliging |
| Wattage            | 1700 W                                |
| Netspanning        | 230 V                                 |
| Energievoorziening | Netvoeding                            |
| Draadaansluiting   | M14                                   |
| Herstartblokkering | ja                                    |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Zachte aanloop    | ja                            |
| Fabrikantnummer   | GWS 17-125 S INOX             |
| Nominale spanning | 230 V                         |
| Gewicht           | 2,4 kg                        |
| Netfrequentie     | 50 Hz                         |
| Kickbackstop      | ja                            |
| Toerentalbereik   | 1900 - 7800 min <sup>-1</sup> |
| Producttype       | Haakse slijper                |