



## Accu-slagschroefmachine, Type: M12FID2-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor.**
- **Lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie.**
- **Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.**
- **REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement.**
- **DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen de schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.**

Compacte slagschroefmachine (lengte 127 mm) met 1/4 inch HEX-bitopname.

#### Voordeel:

Topmodel FUEL™.

#### Levering:

Inclusief 2xLi-ion-accu, lader, HD-box.

### Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Accuspanning	12 V
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Aantal slagen 2e niveau	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
geschikt voor materiaal	Staal
Fabrikantnummer	M12 FID2-202X
Accucapaciteit	2 Ah
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	HEX (E 6,3)
Typisch gebruik	Strong
Gewicht	0,9 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximaal draaimoment 1e niveau	170 Nm
Aantal slagen 3e niveau	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximale vibratie volgens EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Aantal slagen 1e niveau	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Producttype	Slagschroefmachine

## Accessoires

Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Acculader Type M1218C	073840 M1218C