

metabo**Haakse slijper, Type: WEV11-125****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 077132 WEV11-125 |
| GTIN | 4061792176409 |
| Artikelklasse | 03D |

Omschrijving**Uitvoering:****U definieert de limiet - niet uw machine.**

Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing. Compacte haakse slijper met **toerentalregeling** en de **kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse** voor perfecte ergonomie.

- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.**
- **Constant toerental onder belasting.**
- **Minimale vermoeidheid: compacte haakse slijper met toerentalregeling en de kleinste greepomvang in zijn prestatieklasse voor een perfecte ergonomie.**
- **Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.**
- **Met het Metabo M-Quick-systeem kunt u zonder gereedschap snel van schijf wisselen met één druk op de knop.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Draadaansluiting | M14 |
| Fabrikantnummer | WEV 11-125 Quick |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Zachte aanloop | ja |
| Herstartblokkering | ja |
| Maximale schijf-Ø | 125 mm |
| Kabellengte | 4 m |
| Bijzonderheid | Snelwisselsysteem |
| Wattage | 1100 W |
| Onbelast toerental | 2800 - 10500 min ⁻¹ |
| Producttype | Haakse slijper |