

metabo**Haakse slijper, Type: WEA17-125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Artikelklasse	03D

Omschrijving**Uitvoering:****U definieert de limiet - niet uw machine.**

Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing. Haakse slijper van 1700 Watt met de kracht van grote slijper en de hanteerbaarheid van een kleine slijper voor de snelste materiaalafname.

- **Geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder handarm-trillingen, een langere levensduur van de machine en een tot wel dubbele standtijd van de schuurschijven.**
- **Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.**
- **Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.**
- **Constant toerental onder belasting.**
- **Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.**
- **Met het Metabo M-Quick-systeem kunt u zonder gereedschap snel van schijf wisselen met één druk op de knop.**
- **Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.**
- **Aanvullend trillingsarm handvat Metabo VibraTech (MVT).**
- **Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.

Technische beschrijving

Wattage	1700 W
Gewicht	2,5 kg
Kabellengte	4 m
Bijzonderheid	Snelwisselsysteem
Zachte aanloop	ja
Draadaansluiting	M14
Energievoorziening	Netvoeding
Herstartblokkering	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Fabrikantnummer	WEA 17-125 Quick
Kickbackstop	ja
Onbelast toerental	11000 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper