

**metabo**

## Metaal-vlakfrees, Type: PFM17



### Bestelgegevens

Bestelnummer	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Artikelklasse	03D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Snelle, schone verwijdering van lasrupsen in één stap met de nieuw ontwikkelde metaal-vlakfrees.
- Bij het vlakfreesen ontstaan kleine metaalspanen (geen metaalstof dat schadelijk is voor de gezondheid).
- One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm.
- Razendsnel gebruiksklaar dankzij magnetische geleiderail die zonder gereedschap kan worden gefixeerd (50 cm lang, uitbreidbaar).
- Eenvoudig, comfortabel wisselen van de wisselplaten op de freeskop.
- Slank greepgedeelte en grote, zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige, gelijkmatige geleiding.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica met stelwiel: voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.
- Elektronische zachte aanloop en herstartbeveiliging.
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag.

#### Levering:

- Magnetische geleiderail (50 cm lang)
- 3 HM-wisselplaten Universeel
- Beugelhandgreep
- Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15
- Schroevendraaier SW 4 met T-greep
- Steeksleutel SW 10
- metaBOX 280 L

**Technische beschrijving**

Indeling freesdiepte-instelling	0,1 mm
Herstartblokkering	ja
Afgegeven vermogen	970 W
Maximale vibratie volgens EN	4,1 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogensniveau (LwA)	102 dB(A)
Nominaal vermogen	1700 W
Onbelast toerental	8000 - 12600 min <sup>-1</sup>
Geluidsdrukkniveau	91 dB(A)
Verpakking	Metabox
Aan/uit-schakelaar	ja
Nominale spanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	4,6 kg
Kabellengte	3,6 m
Zachte aanloop	ja
Producttype	Frees