

Garant**GARANT Softcut® HSI wijde steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
100/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214855 100/8
GTIN	4045197550194
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie. Uiterst stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen. Wisselplaatfixatie via speciale, voor afbreken zeer ongevoelige schroef.

Toepassing:

Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Braamvrij frezen.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Voor exacte 90°-hoeken $a_p = 8$ mm kiezen.

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Opnameboring-Ø	32 mm

Snijkant-Ø D _c	100 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	10 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 1205..
Aantal snijkanten Z	8
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 5IP	674252 5IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219833
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0