

**Garant****GARANT Softcut® HSI, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slijtvast, warmtebehandeld staal met corrosiewerende coating. Nauwkeurige wisselplatenbedding door afgestemd aanhaalmoment. Wijde en smalle tandsteek voor individuele freesstrategie.

**Toepassing:**

Met name voor machines met gering aandrijfvermogen en voor de bewerking in grotere dieptes bij geringe invoerdiameters.

**Opmerking:**

**Voor exacte 90°-hoeken  $a_p = 6$  mm kiezen.**

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	6 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 0836..
Afkoppellengte $L_1$	39 mm
Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	95 mm
Aantal snijkanten Z	3
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219863