

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7605, Type: HART**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212251 HART
GTIN	4067263499541
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 2,5$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,16 mm

ISO-code wisselplaat: RDHW 1003 MOT

Type: HART

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Type	HART
ISO-code wisselplaat	RDHW 1003 MOT
Soort	HB7605
Voeding f_z per tand	0,16 mm

Aantal wisselingen/snijanten	1
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	125 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	170 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	160 m/min	H
Staal < 67 HRC	onder voorwaarden geschikt	130 m/min	H
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		