

Garant

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek (2 hefstaanders) Belastbaarheid max. 500 kg, Type: 1500

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920312 1500
GTIN	4067263736202
Artikelklasse	91S

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met geëloxeerde aluminium hefunit. Met dwarschoren voor stabilisatie. 50 mm dik blad van beuken multiplex, watervast verlijmd. Traploze hoogteverstelling van 740 – 1140 mm en via bedieningspaneel snel en eenvoudig te bedienen. Bedieningspaneel met geheugenfunctie voor 3 verschillende werkhoogtes.

Levering:

Inclusief 4 stelvoetjes.

Kleur:

Frame met aluminium hefunit en gepoederde stalen buis antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.**Advies:**

Zittend en staand ergonomisch werken!

Opmerking:

Er kunnen alleen behuizingen met een hoogte van maximaal 500 mm onder het werkblad worden gemonteerd.

Technische beschrijving

Materiaal werkblad

PB Swiss Tools kleurcodering volgens maten

Diepte	750 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Stekkertype ingang	F
Werkblad dikte	50 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	740 - 1140 mm
Werkblad diepte	750 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale belastbaarheid	500 kg
Aansluitspanning	250 V
Breedte	1500 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Draagvermogen bij continue belasting	350 kg
Gewicht	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	500 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Nivellering	25 mm
Producttype	Werkbank