

Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek (2 hefstaanders) Belastbaarheid max. 500 kg, Type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920312 2000
GTIN	4067263736219
Artikelklasse	91S

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met geëloxeerde aluminium hefunit. Met dwarschoren voor stabilisatie. 50 mm dik blad van beuken multiplex, watervast verlijmd. Traploze hoogteverstelling van 740 – 1140 mm en via bedieningspaneel snel en eenvoudig te bedienen. Bedieningspaneel met geheugenfunctie voor 3 verschillende werkhogtes.

Levering:

Inclusief 4 stelvoetjes.

Kleur:

Frame met aluminium hefunit en gepoederde stalen buis antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.**Advies:**

Zittend en staand ergonomisch werken!

Opmerking:

Er kunnen alleen behuizingen met een hoogte van maximaal 500 mm onder het werkblad worden gemonteerd.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid	500 kg
Werkblad lengte	2000 mm

Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Breedte	2000 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Diepte	750 mm
Werkblad dikte	50 mm
Aansluitspanning	250 V
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	740 - 1140 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Werkblad diepte	750 mm
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Gewicht	88 kg
Stekkertype ingang	F
Materiaal werkblad	PB Swiss Tools kleurcodering volgens maten
Draagvermogen bij continue belasting	350 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	500 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Nivellering	25 mm
Producttype	Werkbank