

Garant**Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek (4 hefstaanders) Belastbaarheid max. 1000 kg, Type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920317 2000
GTIN	4067263736233
Artikelklasse	91S

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame met geëloxeerde aluminium hefunit. Met dwarschoren voor stabilisatie. 50 mm dik blad van beuken multiplex, watervast verlijmd. Traploze hoogteverstelling van 740 – 1140 mm en via bedieningspaneel snel en eenvoudig te bedienen. Bedieningspaneel met geheugenfunctie voor 3 verschillende werkhogtes.

Levering:

Inclusief 4 stelvoetjes.

Kleur:

Frame met aluminium hefunit en gepoederde stalen buis antracietgrijs, RAL 7016,

poedercoating.**Advies:**

Zittend en staand ergonomisch werken!

Opmerking:

Er kunnen alleen behuizingen met een hoogte van maximaal 500 mm onder het werkblad worden gemonteerd.

Technische beschrijving

Werkblad diepte	750 mm
Stekkertype ingang	F

Hoogteverstelling traploos	ja
Oppervlak werkblad	kleurloos gelakt
Diepte	750 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	740 - 1140 mm
Aansluitspanning	250 V
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale belastbaarheid	1000 kg
Werkblad dikte	50 mm
Breedte	2000 mm
Draagvermogen bij continue belasting	750 kg
Materiaal werkblad	PB Swiss Tools kleurcodering volgens maten
Werkblad lengte	2000 mm
Gewicht	101 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	1000 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Nivellering	25 mm
Producttype	Werkbank