

Garant**Stiftrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: D1210****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 540355 D1210 |
| GTIN | 4067263736851 |
| Artikelklasse | 51D |

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Schachtlengte 200 mm (pas te maken).

Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Machine pas inschakelen wanneer de stiftrees in het werkstuk is gestoken.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------|
| Koplengte | 10 mm |
| Totale lengte | 210 mm |
| Kop-Ø | 12 mm |
| Vormbeschrijving | Kogel |
| Serie | GARANT Master Uni |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Stiftrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |