

**Zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 724861 160 |
| GTIN | 4003773039600 |
| Artikelklasse | 73F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.

KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Opmerking:

Het voorgaande model nr. 724860 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--|
| Snijcapaciteit harde draad tot Ø | 2 mm |
| Snijcapaciteit zachte draad tot Ø | 4 mm |
| totale lengte | 160 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Greep | Meercomponenten-bekleding |
| Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC) |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Oppervlak | verchromd |
| Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee |
| met inschakelbare openingsveer | nee |
| Producttype | Snijdende tang |