



Metaal-afkortzaag, Type: 72365460



Bestelgegevens

Bestelnummer	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Halfstationaire afkortzaag voor efficiënt en snel scheiden van onderdelen, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats.

- **Maximale werksnelheid dankzij een motor met goed draaimoment en lage toerentallen**
- **Nauwkeurige resultaten en weinig nabewerking dankzij minimale aanloopkleuren en geringe braamvorming door koude snede**
- **Hoge oppervlaktekwaliteit door speciale zaagbladen voor verschillende metalen**
- **Tot 100% vonkvrij en geen stofvorming door koude snede**
- **Goed uitgebalanceerd handgreepontwerp voor een betere hantering**
- **Zeer precieze, duurzame staalconstructie**
- **Sokkel van gietaluminium**
- **Zachte aanloop zorgt voor langzaam starten van de motor, waardoor het mechanisme wordt beschermd**
- **Snelspanmechanisme voor tafelklem**
- **Comfortabele afschuin- en hoekinstelling van 0° tot 45°**
- **Diepteanslag+Eenvoudige zaagbladwisseling**

Toepassing:

- **Zagen van stalen en metalen profielen.**
- **Vervaardiging van verdelings- en verstekzaagsnedes.**

· Bewerking van pijpen, metaalbouten, hoekijzers, staafmateriaal.**Levering:**

1× afkortzaag, 1× zaagblad voor bouwstaal, 1× combisleutel: Binnenzeskant, 6 mm en kruisgleuf PH 2, 1× binnenzeskant 8 mm.

Technische beschrijving

Zachte aanloop	ja
Gewicht	24,4 kg
Fabrikantnummer	MKAS 355
Netspanning	230 V
Maximale snijdiepte 90°	120 mm
Nominale spanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Zaagblad-Ø	355 mm
Maximale snijdiepte 45°	90 mm
Maximaal toerental	1300 min ⁻¹
Netfrequentie	50 Hz
Wattage	1800 W
Producttype	Zaag