


**Centrische machineklem, Breedte: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	363300 75
GTIN	4067263950677
Artikelklasse	30N

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet geplasmaantreed en onderzijde fijngefreed.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.**
- **Met automatiseringsinterface.**
- **Inclusief boringen voor LANG positioneringssysteem, afstembaar op GARANT ZeroClamp en Erowa ITS148 (alleen nr. 363300 75) via tussenplaat.**

**Toepassing:**

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

**T.b.v.:**

Opzetbekken nr. 363310 – 363324.

**Levering:**

Basisdeel, spindel, spindelmoeren.

**Accessoires:**

Momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229 12 (bij gr. 75), nr. 642229 13 (bij gr. 120)  
spanklemstukken nr. 363081 80 en 361165 CS1, GARANT spanpen nr. 363190, adapterplaten  
nr. 363079, 363080, 363085 hoogteconsole nr. 363090 (in combinatie met nr. 363079)  
montagestation nr. 358595 52/96.

**Opmerking:**

Bijbehorend opzetbekken nr. 363310 – 363324 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken.

## Technische beschrijving

Gewicht	2,8 kg
B	75 mm
Hoogte H	46 mm
L	130 mm
Breedte	75 mm
Maximale spankracht	22 kN
Maximaal aanhaalmoment	75 Nm
Kleurcode	HOLEX ZS 75
Steekmaat	52 mm
Producttype	Machineklem