

KÄRCHER**Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVRL-100DP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Artikelklasse	07D

Omschrijving**Uitvoering:**

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van **koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen)**.

- **Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verrijden.**
- **Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.**
- **Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.**

Tweemotorige 2,4 kW industriële zuiger met **kantelonderstel, 100 liter vat en geïntegreerde vatenpomp** voor het eenvoudig legen.

Levering:

Met kantelonderstel en aftapslang met vulhoogte-indicatie. **Zonder accessoires. Geschikte accessoires vindt u onder nr. 078524, 078529 en 078533.**

Opmerking:

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP in onze e-Shop.

Technische beschrijving

Nominale aansluitwijdte	DN50 mm
-------------------------	---------

Hoogte	1320 mm
Inhoud van de bak	100 l
Wattage	2400 W
Breedte	660 mm
Vacuüm	230 mbar
Gewicht	57 kg
Aantal turbines	2
Geluidsproductie	68 dB(A)
Aan/uit-schakelaar	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Lengte	840 mm
Stofklasse – zuiger	L
Luchtvolumestroom	148 l/s
Kabellengte	6 m
Producttype	Nat- en droogzuiger