

Garant**Vlak- / hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard gereedschapsstaal voor trillingsarm draaien en langdurig gebruik. Dankzij uitgesproken vlakke snijkant wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen.

Opmerking:

om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	16 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm
geschikte wisselplaat	SOMT 09T304
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	4

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2