




## Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleSense, Type: 125



### Bestelgegevens

Bestelnummer	361270 125
GTIN	4250364404075
Artikelklasse	34H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.**
- **Constance spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel. Storende contour blijft ongewijzigd.**
- **Zonder gereedschap wisselen van bekken door snelsluiting.**
- **Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.**
- **Spankracht 40 kN bij 50 Nm lineair.**
- **Maximale flexibiliteit: universele snelwisselbek voor een verscheidenheid aan toepassingen; dit verkort de insteltijd en vereist minder inspanning. Compatibel met de mobiele bekken van CentroGripp, T-Rex, NC8 en TITAN 2 via bekkenadapter.**
- **De spankracht kan met alle compatibele bekken worden gedetecteerd, dankzij de geïntegreerde meeteenheid (gr. 125CONNECT) in de spindel. Transmissiebereik tot 20 m. Eenvoudige en snelle batterijwissel. Bedrijfstemperatuur tussen 10° C en 40° C. QR-code voor snelle toegang tot technische informatie, accessoires, reserveonderdelen en service op het typeplaatje.**

#### Levering:

Draagplaat voor transport, handslinger, Quick Start Guide.

#### Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 10, opzetbekken nr. 361275 – 361264, spanklemstukken nr. 361289 spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M10/138; bekkenadapter nr. 361285, greepstrip nr. 361280, spindelverlengstuk nr. 361287. Andere accessoires op aanvraag.

## Technische beschrijving

maximaal draaimoment	50 Nm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Hoogte h	187 mm
Gewicht	38,5 kg
Maximale spanwijdte	199 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem