

Garant
VHM-frees HPC, ZOX, Ø f8 DC: 16mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	202549 16
GTIN	4045197454294
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele ruwfrees **zonder** kartelvertanding.

Met sterke kern, **speciale spaangroeven** en **grote gepolijste spaanruimtes**.

Toepassing:

Voor het ruwfreesen waarbij hoge eisen aan het werkstukoppervlak worden gesteld.

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D ₁	15 mm
Voeding f _z voor spiebaanfreesen in aluminium kortspanend	0,12 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,14 mm
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Aantal tanden Z	4
Schachtvorm	HB
Hoekfasebreedte bij 45°	0,2 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	58 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	108 mm
Snijlengte L _c	48 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Tolerantie nominale \varnothing	f8
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HB
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ZOX
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3xD bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	beperkt geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	480 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
Hybriden	beperkt geschikt	m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	m/min	N
CuZn	geschikt	240 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

