

Garant**VHM-frees MTC, SiTiN, Ø f8 DC: 10mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	202394 10
GTIN	4045197591623
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:**Speciale spaanruimtegeometrie en versterkte kern.****MTC-ruwfrees tot 1,5×D in massief materiaal mogelijk.**Met **excentrische achterslijping**.**Toepassing:**speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D ₁	9,7 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,2 mm
Aantal tanden Z	3
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,072 mm
Snijkant-Ø D _c	10 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	38 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,06 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	80 mm
Snijlengte L _c	30 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HB
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	SiTiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	MTC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	90 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	60 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	160 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		