

**Garant**
**Vlak- / hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Artikelklasse	210

## Omschrijving

### Uitvoering:

Gehard gereedschapsstaal voor trillingsarm draaien en langdurig gebruik. Dankzij uitgesproken vlakke snijkant wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen.

### Opmerking:

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SOMT 09T304
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	41 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	110 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219810
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2