

mimatic
Tool Systems**Zaagbladen PolySAW-G Breedte ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218226 80
GTIN	2050001737182
Artikelklasse	29C

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor afsnijden, zagen en het maken van sleuven.
Met PolySAW-G kan tot op het grondvlak worden bewerkt.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Technische beschrijving

Ø D	80 mm
Type basishouder	19/30
Ingrijpingsdiepte $a_{e,max}$ per snede	25 mm
Plaatbreedte E	6 mm
Aantal snijkanten Z	24
Schacht	met boring
Coating	TiAlN

Voeding f_z	0,025 mm
Materiaal	VHM
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Accessoires

PolySAW basishoudermet boring Type 19/30	218210 19/30
BasishouderWeldonschacht Type 19/30	218205 19/30