

Garant

Schijf- / zaagfrees met cilinderschacht HSS breedte ap = 2,2 mm, Ø D / aantal snijkanten Z: 63/4mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218412 63/4
GTIN	4045197533517
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Toepassing promotietekst:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XC.. 1119
Schacht-Ø D _s h6	32 mm

Snijkant-Ø D_c	63 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e\max}$	15,75 mm
Kraaglengte L_1	37 mm
Totale lengte $L_{\text{tot.}}$ voor a_p 1,5 mm	99,9 mm
Totale lengte $L_{\text{tot.}}$ voor a_p 2,2 mm	100,5 mm
Kraag-Ø d_1	31,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Breedte a_p	2,2 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees