

**Garant****T-groeffrees, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 50/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schachtfrees met spanvlak en inwendige koeling. Sterke verjonging in het effectieve gebied om in zeer smalle sleuven te kunnen worden ingevoerd. Corrosiewerende oppervlaktebehandeling.

**Toepassing:**

Voor het maken van groeven en sleuven volgens DIN 650.

**Opmerking:**

Bij voorkeur met inwendige koeling werken om voor een optimale spaanafvoer te zorgen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	120 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Groefhoogte a <sub>p</sub>	22 mm
Effectief aantal snijkanten Z <sub>eff</sub>	2
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	56 mm
geschikte wisselplaat	SP.T 120408
Kraag-Ø d <sub>1</sub>	27 mm

Hoekfasehoek	90 graden
Aantal wisselplaten	4
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Spiebaanfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219848