


**Garant**

**Schijf- / zaagfrees met cilinderschacht Staal breedte  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$  / aantal snijkanten Z: 63/4mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 218414 63/4   |
| GTIN          | 4045197533630 |
| Artikelklasse | 21P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Toepassing promotietekst:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

Schijf- / zaagfrees tot  $\varnothing D = 200$  mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

**Technische beschrijving**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$ | 15,75 mm |
| Kraaglengte $L_1$                  | 37 mm    |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Snijkant-Ø $D_c$                           | 63 mm           |
| Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 1,5 mm | 99,9 mm         |
| geschikte wisselplaat                      | XC.. 1119       |
| Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 2,2 mm | 100,5 mm        |
| Schacht-Ø $D_s$ h6                         | 32 mm           |
| Kraag-Ø $d_1$                              | 31,5 mm         |
| Aantal snijkanten Z                        | 4               |
| Breedte $a_p$                              | 2,2 mm          |
| Schachtuitvoering                          | cilinderschacht |
| Inwendige koeling                          | nee             |
| Producttype                                | Schijffrees     |