

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

T.b.v.:

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800 – 215870.

Inhoud:

50 × 215947 ST900

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,12 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100308 TR
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	390 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	250 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	160 m/min	M
GG(G)	onder voorwaarden geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

APMT 100308 TR Type ST900

215947 ST900