

Garant
ANGX GARANT 10T308ZESR, HB9715, Type: HART

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2132 HART
GTIN	4067263078869
Artikelklasse	GGN

Omschrijving
T.b.v.:

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052 – 213058.

Inhoud:

50 × 213068 HART

Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,5 mm
Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	ANGX GARANT 10T308ZESR
Soort	HB9715
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,4 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	80 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	50 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
GG(G)	geschikt	355 m/min	K
Lucht	geschikt		

Accessoires

ANGX GARANT 10T308ZESR Type HART

213068 HART