

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

T.b.v.:

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800 – 215870.

Inhoud:

50 × 215920 INOX

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,12 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100305 TR
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	600 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	180 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	160 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

APMT 100305 TR Type INOX

215920 INOX