

Garant
ANGX GARANT 10T308ZEER, HB9540, Type: ST1400

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2131 ST1400
GTIN	4067263078852
Artikelklasse	GGN

Omschrijving
T.b.v.:

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052 – 213058.

Inhoud:

50 × 213066 ST1400

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Technische beschrijving

Inhoud	50
Voeding f_z per tand	0,9 mm
ISO-code wisselplaat	ANGX GARANT 10T308ZEER
Soort	HB9540
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

ANGX 10T308ZEER Type ST1400

213066 ST1400