

Garant
ANGX GARANT 10T308ZEER, HB9540, Type: UNI

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Artikelklasse	GGN

Omschrijving
T.b.v.:

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052 – 213058.

Inhoud:

50 × 213075 UNI

Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Technische beschrijving

Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	ANGX GARANT 10T308ZEER
Soort	HB9540
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p\max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Uni	geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

ANGX 10T308ZEER Type UNI

213075 UNI