

**Garant****XNEX 080608, HU7710, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

**Uitvoering:**

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

**T.b.v.:**

GARANT hoekfrees 90° nr. 215101 en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215102.

**Inhoud:**

50 × 215184 ALU

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,15 mm
Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HU7710
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1320 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1320 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

XNEX 080608 Type ALU

215184 ALU