

Garant**GARANT Diabolo VHM-precisie-volradiusfrees HPC, TiAlN, Ø DC: 0,6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	207347 0,6
GTIN	4045197599933
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:****GARANT Diabolo:**

Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de HSC-bewerking van geharde materialen.

Precisie-radiusfrees met betrekking tot **radius-Ø en vormafwijking in het µm-bereik.**

Tolerantie: radiuscontour = **±0,005 mm.**

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø D _c	0,6 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 65 HRC	0,005 mm
Voeding f _z voor kopieerfreesen in staal < 65 HRC	0,005 mm
Schacht-Ø D _s	3 mm
Totale lengte L	38 mm
Snijlengte L _c	0,6 mm
Spiraelhoek	30 graden
Radius R	0,3 mm
Serie	Diabolo
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm

Type	H
Tolerantie nominale \varnothing	-0,007 / 0,002
Aanzetriching	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,2×D bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	rood
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 50 HRC	geschikt	190 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	170 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	150 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	110 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		