

Garant
VHM-frees, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	202720 5
GTIN	4045197117854
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.

Technische beschrijving

Hoekfasebreedte bij 45°	0,06 mm
Vrijloop-Ø D ₁	4,8 mm
Schachtvorm	HA
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,02 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	20 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,023 mm
Snijkant-Ø D _c	5 mm
Aantal tanden Z	4
Schacht-Ø D _s	5 mm
Totale lengte L	50 mm
Snijlengte L _c	15 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraelhoek	30 graden

Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	280 m/min	N
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	M
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

