

Garant
APMT 100305 TR, HB7525, Type: ST900


Bestelgegevens

Bestelnummer	215946 ST900
GTIN	4045197554468
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p_{max}} = 4,8$ mm.

Bladdikte: 3,5 mm

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding f_z per tand: 0,12 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	0,12 mm
Hoekradius	0,5 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100305 TR
Soort	HB7525

Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	390 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	250 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		